
Technisches Datenblatt

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Artikelnummer: 5313058



- für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
- montiert mit Schrauben M10 x 40
- Version ...-AS mit Schrauben M10 x 20
- einfache Montage durch offenes Langloch

St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	5313058
Typ	250 A
Bezeichnung 1	Diagonalklemme
Hersteller	OBO
Dimension	88x30x45
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6659 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT

Artikelnummer: 5313058

Abmessungen



Maß A	30 mm
Maß B	88 mm
Maß L	40 mm



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Flachleiterbreite Leiter 2 max.	50
Flachleiterbreite Leiter 2 min.	0
Geeignet für Verbindung	sonstige
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Passung	Rd 6-22/ max. FL50 mm
ROHS Konform	ja
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	22 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	6 mm