
Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Artikelnummer: 5312925



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Passung: Rd 8-10 x FL 30
- Passung: FL 30 x FL 30
- montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	5312925
Typ	250 V4A
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5213 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Artikelnummer: 5312925

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	1,4 kA
Passung	Rd 8-10/FL30 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein