# Technisches Datenblatt

## Hammereinsatz Typ 2535 für Tiefenerder

## Artikelnummer: 3044912



- Fabrikat Hilti TE 52/42, TE 72/60, TE 92
- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- gehärtet

St Stahl

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3044912 |
| Typ | 2535 25 |
| Bezeichnung 1 | Hammereinsatz |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 25mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 100 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Hammereinsatz Typ 2535 für Tiefenerder

## Artikelnummer: 3044912

### Abmessungen




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Hammereinsätze |
| Bauform Tiefenerder | BP OMEX Standard |
| für Tiefenerder | 25 mm |
| ROHS Konform | ja |