
Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Artikelnummer: 5314518



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5314518
Typ	255 30
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3324 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Artikelnummer: 5314518

Abmessungen



Maß A	52 mm
Maß B	52 mm
Maß L	52 mm



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Passung	max. FL30 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	ja