
# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm FT

## Artikelnummer: 5316219



- passend für Wulststärke 15-22 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5316219 |
| Typ | 262 A-DIN FT |
| Bezeichnung 1 | Rinnenklemme |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 19,61 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4495 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm FT

## Artikelnummer: 5316219

### Abmessungen




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Dachrinnenklemme |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Klemmbereich max. | 22 mm |
| Klemmbereich min. | 15 mm |