
Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317207



- Blechstärke bis 10 mm
- für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5317207
Typ	270 8-10 FT
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3479 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317207

Abmessungen



Länge	56 mm
Breite	30 mm
Höhe	28 mm

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	exempt
Klemmbereich max.	10 mm