Technisches Datenblatt

Anschlussklemme bis 14 mm

Artikelnummer: 5318084



- Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
- mit 4 Sechskantschrauben M8
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

SG Stahlguss

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5318084
Typ	272 8
Bezeichnung 1	Klemme
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahlguss
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4703 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anschlussklemme bis 14 mm

Artikelnummer: 5318084

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein
Klemmbereich max.	8 mm