
Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Artikelnummer: 5001560



- für Staberder Ø 20 bzw. Leitungen 95 mm²
- für Rundleiteranschlüsse Rd 7-12,5 mit Sechskantschrauben M10 x 25

CuZn 37 Messing

Cu verkupfert

Stammdaten


Artikelnummer	5001560
Typ	2745 20 MS
Bezeichnung 1	Anschlussmuffe
Bezeichnung 2	für OMEX 218+219
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Messing
Oberfläche Oberflächennorm	verkupfert
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Artikelnummer: 5001560

Abmessungen



Technische Daten

Bauform	Anschlussmuffe
für Tiefenerder	20 mm
Passung	7-12,5/S95 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein