
Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317428

- Blechstärke bis 5 mm
- für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5317428
Typ	274 FT
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3872 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317428

Abmessungen



Länge	66 mm
Breite	40 mm

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8 mm
ROHS Konform	ja
Klemmbereich max.	5 mm