
Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder, universell FT

Artikelnummer: 5001668



- passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5001668
Typ	2760 25 FT
Bezeichnung 1	Anschlussschelle
Bezeichnung 2	für Rund- und Flachleiter
Hersteller	OBO
Dimension	25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7639 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anschlussschelle für Staberder, universell FT

Artikelnummer: 5001668

Abmessungen



Maß A	110 mm

Technische Daten

Bauform	Anschlussschelle
Erderanschluss Durchmesser	25 mm
für Tiefenerder	25 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser max	10 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser min.	8 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	8,5 kA
Passung	Rd 8-10/FL40 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	ja
Klemmbereich max.	10 mm
Klemmbereich min.	8 mm