
# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

## Artikelnummer: 1385089



Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1385089 |
| Typ | 2900WM6 42.5 FT |
| Bezeichnung 1 | Abstandschelle |
| Bezeichnung 2 | mit Gewindeanschluss M6 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1 1/4" |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 7,644 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1731 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

## Artikelnummer: 1385089

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 83 mm |
| Breite | 20 mm |
| Maß A | 83 mm |
| Maß B | 67 mm |
| Maß D | 42,5 mm |
| Maß D min. | 42,5 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß t1 | 2 mm |
| Maß x | 3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 42,5 |
| für Rohrdurchmesser | M40 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Gewinde | M6 |
| Größe | 1 1/4" |
| Halogenfrei | nein |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | M6 |
| Materialstärke | 2 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Schraube | M6 x 18 |
| Spannbereich D max. | 42,5 mm |
| Spannbereich D min. | 39,5 mm |
| UV-beständig | ja |