
Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387170



Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1387170
Typ	2900WM8 88 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M8
Hersteller	OBO
Dimension	3"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4973 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387170

Abmessungen



Länge	138 mm
Breite	20 mm
Maß A	138 mm
Maß B	118 mm
Maß D	88 mm
Maß D min.	88 mm
Maß t	3 mm
Maß t1	3 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	88
für Rohrdurchmesser	M95
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M8
Größe	3"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M8
Materialstärke	3 mm
ROHS Konform	ja
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D max.	88 mm
Spannbereich D min.	83 mm
UV-beständig	ja