Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®, reinweiß

Artikelnummer: 2153963



Offenes Rohr Quick-Pipe® aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, proQuick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.

IP 44 M

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	2153963
Typ	2953 M20 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	40
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2443 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®, reinweiß

Artikelnummer: 2153963

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Maß C	10 mm
Maß D	20 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung flammwidrig	nein
Betoninstallation	nein
Größe	M20
Halogenfrei	nein
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	nein
Installation im Freien	nein
Klassifizierungscode	0
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	nein
Unterputz	nein