Technisches Datenblatt

Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154501



Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe® und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 50 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 156 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.

IP 44 M

FA Faserdichtwerkstoff

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	2154501
Typ	2954 M16 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Set
Bezeichnung 2	Quick-Pipe + Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	444 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,7388 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154501

Abmessungen



Maß C	8,2 mm
Maß D	15,6 mm
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung flammwidrig	nein
Betoninstallation	ja
Größe	M16
Halogenfrei	nein
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	nein
Installation im Freien	nein
Klassifizierungscode	0
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	nein
Unterputz	nein