
Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle

Artikelnummer: 2157128



Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

HALOGEN FREE CE

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2157128
Typ	3015 12 LGR
Bezeichnung 1	Blitz-ISO-Schelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	6-12mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0498 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle

Artikelnummer: 2157128

Abmessungen



Maß A	34 mm
Maß B	24 mm
Maß b	14 mm
Maß D	12 mm
Maß H	30 mm
Maß Ho	9,5
Maß Hu	13,5
Maß L	7,5 mm
Maß x	7 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
ROHS Konform	ja
Schraube	M4 x 22
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	6 mm
UV-beständig	nein