Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350123



- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch Ø 11 mm

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5350123
Typ	301 DIN-120
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	120mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5284 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350123

Abmessungen



Maß D min.	120 mm

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
ROHS Konform	ja
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	120 mm