Technisches Datenblatt

Trägerklammer

Artikelnummer: 5327105



Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt. Zur Einzelabhängung von Bauteilen.

CE UK CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5327105
Typ	325 100 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsklammer
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,738 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trägerklammer

Artikelnummer: 5327105

Abmessungen



Breite	40 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	11 mm
Bruchlast	6 kN
Flanschdicke F min.	100 mm
ROHS Konform	ja
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein