# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel

## Artikelnummer: 3353400



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.

St Stahl

BK blank

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3353400 |
| Typ | 362 40 BK |
| Bezeichnung 1 | Stahlnagel |
| Bezeichnung 2 | gehärtet |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2x40mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | blank |
| Kleinste VK-Einheit | 1000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,103 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel

## Artikelnummer: 3353400

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Maß d | 2 mm |
| Maß L | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Nagel |
| Ausführung Schraubnagel | nein |
| Gehärtet | ja |
| Kopfform | Linsenkopf |
| ROHS Konform | ja |
| Schaftdurchmesser | 2 mm |