Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4041, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215349

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2215349
Typ	4041
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	10-14mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,106 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0045 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4041, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215349

Abmessungen



Maß B	10 mm
Maß H	13,3 mm
Maß L	28 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	14 mm
für Kabeldurchmesser min.	10 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein