Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4043, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215330

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2215330
Typ	4043
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	17-21mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,268 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0114 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 4043, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215330

Abmessungen



Maß B	12 mm
Maß H	21,6 mm
Maß H1	38 mm
Maß L	38 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	21 mm
für Kabeldurchmesser min.	17 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein