Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482138



1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3482138
Typ	457 M4x55 G
Bezeichnung 1	Kippdübel
Bezeichnung 2	mit Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M4x55mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0786 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482138

Abmessungen



Länge	55 mm
Maß L	55 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Deckenhaken
Bohrloch	13 mm
Bohrungsdurchmesser min.	13 mm
Bruchlast	0,25 kN
Gewinde	M4
Gewindeart	metrisch
Hakendurchmesser	14 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schutzring für Keramik	nein