Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115332



Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).

St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten


Artikelnummer	1115332
Typ	46277 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x15x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	12,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3044 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene ungelocht GTP

Artikelnummer: 1115332

Abmessungen





Länge	2.000 mm
Breite	15 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	50 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm
ROHS Konform	ja