
Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195031



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3195031
Typ	4758 3.5x30
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,163 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195031

Abmessungen





Länge	30 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	6,5 mm
Kopfform	Panhead
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Kombischlitz
Zweigängig	ja