
Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195287



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

CE RoHS conform

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3195287
Typ	4758 4.0x50
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb +/- Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3195287

Abmessungen





Länge	50 mm
Maß D	4 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	7,5 mm
Kopfform	Panhead
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Kombischlitz
Zweigängig	ja