
# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

## Artikelnummer: 3195678



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

CE RoHS conform

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3195678 |
| Typ | 4758 5.0x45 |
| Bezeichnung 1 | Sprint-Schraube |
| Bezeichnung 2 | Panhead, Antrieb +/- Schlitz |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 5x45mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 200 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,493 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

## Artikelnummer: 3195678

### Abmessungen






| | |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Maß D | 5 mm |
| Maß L | 45 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gehärtet | ja |
| Kopfdurchmesser | 9,5 mm |
| Kopfform | Panhead |
| ROHS Konform | ja |
| Schraubsystem | Kombischlitz |
| Zweigängig | ja |