Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198219



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3198219
Typ	4759T 3.5x15
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb T-Drive
Hersteller	OBO
Dimension	3,5x15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,07 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198219

Abmessungen



Länge	15 mm
Maß D	3,5 mm
Maß L	15 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	6,5 mm
Kopfform	Senkkopf
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Torx