Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10

Artikelnummer: 5304008



- mit Bohrung 10,2 mm
- mit Gewinde M10
- inkl. vormontierter Mutter M10 und Federscheibe
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5304008
Typ	5000
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1488 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10

Artikelnummer: 5304008

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Verbinder
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein