Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück, DIN-Ausführung

Artikelnummer: 5304601

- mit 2 Anschlusslöchern und 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000...
- mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



SG	Stahlguss
F	feuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5304601
Typ	5005 DIN-FT
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Bezeichnung 2	mit Anschlusslasche
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahlguss
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,518 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4656 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück, DIN-Ausführung

Artikelnummer: 5304601

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein