Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360237



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

St	Stahl
BK	blank

Stammdaten


Artikelnummer	3360237
Typ	500 23
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x23mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	blank
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,062 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360237

Abmessungen



Länge	23 mm
Maß d	2 mm
Maß L	23 mm

Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz