Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360504



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

St	Stahl
BK	blank

Stammdaten


Artikelnummer	3360504
Typ	500 50
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	blank
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,128 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360504

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß d	2 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz