Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

St Stahl

BK blank

Stammdaten


Artikelnummer	3360601
Typ	500 60
Bezeichnung 1	Impu-Stahlnadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	blank
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Impu-Stahlnagel

Artikelnummer: 3360601

Abmessungen



Länge	60 mm
Maß d	2 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Impu
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	2 mm
Schaftform	glatt
Spitzenform	keilspitz