Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.

St Stahl

BK blank

Stammdaten


Artikelnummer	3366308
Typ	511 30
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	blank
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,081 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366308

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	2 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	2 mm