Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366502



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.

St Stahl

BK blank

Stammdaten


Artikelnummer	3366502
Typ	511 50
Bezeichnung 1	Siko-Nadel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	blank
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,134 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Siko-Nagel

Artikelnummer: 3366502

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß d	2 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Siko
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	2 mm