Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018175



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1018175
Typ	605 17 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	17mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,604 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0133 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018175

Abmessungen



Länge	45 mm
Breite	12 mm
Höhe	15,5 mm
Maß A	45 mm
Maß B	33 mm
Maß b	12 mm
Maß D	17 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	15,5 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	17
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	17 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja