Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø 10

Artikelnummer: 5028043



- Passung: FL 30 und FL 40
- mit Stahlspreizdübel Ø 10 mm, Abstandstück und 2 Zylinderschrauben M5 x 14 (G)

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5028043
Typ	710 40
Bezeichnung 1	Abstandhalter
Bezeichnung 2	für Erdleiter
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1463 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø 10

Artikelnummer: 5028043

Abmessungen



Maß B	62 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	Abstandhalter
Passung	max. FL40 mm
ROHS Konform	exempt