
Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle

Artikelnummer: 1366254



Mit Gewinde M6.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1366254
Typ	731 W 25 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	20-25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,48 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0861 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle

Artikelnummer: 1366254

Abmessungen



Länge	58 mm
Maß A	58 mm
Maß B	43 mm
Maß D	25 mm
Maß D min.	25 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6
Materialstärke	2 mm
ROHS Konform	ja
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	20 mm
UV-beständig	ja