# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

## Artikelnummer: 1013881

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre



CE

| | |
|---|---|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1013881 |
| Typ | 822 18 A4 |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | einlappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 19mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | blank, nachbehandelt |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,946 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1001 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer A4

## Artikelnummer: 1013881

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Maß A | 10 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß D | 18,6 mm |
| Maß H | 17 mm |
| Maß L | 23,5 mm |
| Maß L1 | 45 mm |
| Maß t | 2 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 18,6 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Größe | PG11 |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 6,5 x 10 |
| Materialstärke | 2 mm |
| Nenndurchmesser | 18,6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| UV-beständig | ja |