Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013911

Befestigungsschelle einlappig 40mm



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1013911
Typ	822 40 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4586 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Artikelnummer: 1013911

Abmessungen



Länge	76 mm
Breite	25 mm
Höhe	38 mm
Maß A	13 mm
Maß b	25 mm
Maß D	40 mm
Maß H	38 mm
Maß L	32,5 mm
Maß L1	76 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	M40
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	40 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja