# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer, FT

## Artikelnummer: 1014366



Befestigungsschelle einlappig 47mm

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1014366 |
| Typ | 822 47 FT |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | einlappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 47mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1614 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer, FT

## Artikelnummer: 1014366

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 81 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Maß A | 13 mm |
| Maß b | 25 mm |
| Maß D | 47 mm |
| Maß H | 45 mm |
| Maß L | 30 mm |
| Maß L1 | 81 mm |
| Maß t | 3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 47 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Größe | PG36 |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 6,5 x 10 |
| Materialstärke | 3 mm |
| Nenndurchmesser | 47 mm |
| ROHS Konform | ja |
| UV-beständig | ja |