# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

## Artikelnummer: 1015168



Befestigungsschelle zweilappig 23mm

CE UK CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1015168 |
| Typ | 823 22.5 FT |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | zweilappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 23mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,988 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0667 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 823, schwer

## Artikelnummer: 1015168

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß A | 67 mm |
| Maß B | 48 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß D | 22,5 mm |
| Maß d | 6,5 mm |
| Maß e | 10 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Maß t | 2 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 22,5 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 6,5 x 10 |
| Materialstärke | 2 mm |
| Nenndurchmesser | 22,5 mm |
| ROHS Konform | ja |
| UV-beständig | ja |