Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015214



Befestigungsschelle zweilappig 28mm

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1015214
Typ	823 28.3 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	28mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,208 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1225 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015214

Abmessungen



Länge	75 mm
Breite	20 mm
Höhe	25,5 mm
Maß A	75 mm
Maß B	56 mm
Maß b	20 mm
Maß D	28,3 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	25,5 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	28,3
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	28,3 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja