Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015498



Befestigungsschelle zweilappig 40mm

CE UK CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1015498
Typ	823 40 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,182 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015498

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	25 mm
Höhe	36 mm
Maß A	100 mm
Maß B	76 mm
Maß b	25 mm
Maß D	40 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	36 mm
Maß t	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10
Materialstärke	3 mm
Nenndurchmesser	40 mm
ROHS Konform	ja
UV-beständig	ja