
Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Artikelnummer: 5033039



- Passung: FL 30
- mit Befestigungsloch 6.2 x 22 mm
- mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt
- Unterteil aus Polyamid, schwarz

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5033039
Typ	833 35
Bezeichnung 1	Abstandhalter
Bezeichnung 2	für Bandstahl
Hersteller	OBO
Dimension	35mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1183 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Artikelnummer: 5033039

Abmessungen



Maß B	60 mm

Technische Daten

Passung	max. FL30 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein