Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209



- für Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter FL 30 x 3,5
- mit lose beigelegter Sechskant-Holzschraube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5033209
Typ	835
Bezeichnung 1	Bandstahlhalter
Hersteller	OBO
Dimension	74x54x33
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,907 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3233 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209

Abmessungen



Technische Daten

Passung	Rd 8/10/ FL 30x3,5 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein