Technisches Datenblatt

Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955

Artikelnummer: 2351218



Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955. Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

HALOGEN FREE CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2351218
Typ	910 SD-Q 6x40
Bezeichnung 1	Schlagdübel
Bezeichnung 2	zu Typ 2955
Hersteller	OBO
Dimension	6x40mm
Farbe	grauweiß; RAL 9002
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,48 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	40 mm

Technisches Datenblatt

Schlagdübel für Quick-Schellen Typ 2955

Artikelnummer: 2351218

Technische Daten

Bohrlochtiefe	50 mm
Halogenfrei	ja
Mit Schrauben	ja
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Pozidriv PZ