
Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 925

Artikelnummer: 5040051



- für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
- bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5040051
Typ	925 3/8
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Leiter bis 16mm²
Hersteller	OBO
Dimension	3/8"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1049 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 925

Artikelnummer: 5040051

Abmessungen



Maß A	52 mm
Maß b	18 mm
Maß D	17,2 mm
Maß X	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
für Rohrdurchmesser max.	17,2 mm
für Rohrdurchmesser min.	15,2 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	16 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm²
ROHS Konform	exempt
Spannbereich D	3/8
Spannbereich D max.	17,2 mm
Spannbereich D min.	15,2 mm