Technisches Datenblatt

Banderdungsschelle VA

Artikelnummer: 5057558



- für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll
- Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
- Rundleiter Rd 8
- Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)


CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5057558
Typ	927 4
Bezeichnung 1	Banderdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	3/8-6"
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,022 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5861 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß L	555 mm

Technisches Datenblatt

Banderdungsschelle VA

Artikelnummer: 5057558

Technische Daten

Anzahl der Leiter	2
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
für Rohrdurchmesser max.	165 mm
für Rohrdurchmesser min.	17,2 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	2,5 mm²
ROHS Konform	ja
Spannbereich D	3/8 - 6
Spannbereich D max.	165 mm
Spannbereich D min.	17,2 mm