Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038014



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Cu	Kupfer
N	vernickelt

Stammdaten


Artikelnummer	5038014
Typ	942 11
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	8-11mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,48 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1458 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038014

Abmessungen



Maß A	44 mm
Maß b	20 mm
Maß X	3,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm²
ROHS Konform	exempt
Spannbereich D	1/8
Spannbereich D max.	11 mm
Spannbereich D min.	8 mm