Technisches Datenblatt

Spannschloss A4

Artikelnummer: 5300127

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	5300127
Typ	945 M12 A4
Bezeichnung 1	Spannschloss
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0053 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Spannschloss A4

Artikelnummer: 5300127

Abmessungen



Maß A	16 mm
Maß B	15,5 mm
Maß C	125 mm

Technische Daten

Bruchlast	8 kN
Gewinde	M12
Länge der Spannmutter C	125 mm
ROHS Konform	ja
Spannweite	85 mm