Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil A4

Artikelnummer: 5303194

Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	5303194
Typ	957 8 A4
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	22,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil A4

Artikelnummer: 5303194

Abmessungen





Technische Daten

Bruchlast	34,8 kN
in Ringen	50 m
ROHS Konform	ja
Seildurchmesser	8 mm